ASUS Z8NR-D12 لوحة أساسية Intel® 5500 Socket B (LGA 1366) SSI EEB



العلامة التجارية : ASUS

رمز المنتج: Z8NR-D12

اسم المنتج : Z8NR-D12

ASUS Z8NR-D12. صانع المعالج: Intel, مقبس المعالج: Socket B (LGA 1366), مجموعة معالجات متوافقة: Intel® Xeon®. سرعات ساعة الذاكرة المدعومة: 800,1066,1333 ميجا هرتز. مستويات المصفوفة المتكررة من الاقراص غير المكلفة RAID: 0, 1, 5, 10. المتحكم بالشبكة المحلية LAN: Intel® 82574L. شكل موجة تيار المتناوب للوحة الاساسية: SSI EEB, رقائق اللوحة الرئيسية: Intel® 5500, شهادة: FCC, CE



المعالج	
صانع المعالج *	Intel
مقبس المعالج *	Socket B (LGA 1366)
مجموعة معالجات متوافقة *	Intel® Xeon®
معدل ناقل النظام	6,4 جيغا/ثا

الذاكرة	
توافق رمز تصحيح الأخطاء	ECC
سرعات ساعة الذاكرة المدعومة	800,1066,1333 ميجا هرتز
الحد الاقصى لسعة الذاكرة الداخلية *	96 جيغابايت

وحدات التحكم بالتخزين	
مستويات المصفوفة المتكررة من الاقراص غير المكلفة RAID	0, 1, 5, 10

الرسومات	
دعم تقنية المعالجة المتوازية *	غير مدعوم

الادخال الاخراج الداخلي	
موصل الناقل التسلسلي العالمي (USB2.0) *	3
عدد موصلات محول الهاتف التناظري المتسلسل SATA	6
موصلات الطاقة ATX (24-pin)	✔
عدد موصلات الطاقة "التقنية المتقدمة الموسعة" EATX	2
موصل الطاقة للمروحة	✔
موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية	✔
عدد موصلات المراوح في صندوق الحاسوب	6
موصل صندوق الحاسوب لكشف تبديل ازالة الاجهزة الداخلية	✔

منافذ الإدخال / الإخراج للوحة الخلفية	
كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي USB 2.0 *	2
عدد منافذ بطاقة الشبكة (RJ-45) *	2
عدد منافذ PS/2	1
كمية منافذ صفيف رسومات الفيديو (D-Sub) *	1
عدد المنافذ التسلسلية	1

الشبكات	
المتحكم بالشبكة المحلية LAN	Intel® 82574L

مزايا	
رقائق اللوحة الرئيسية *	Intel® 5500
شكل موجة تيار المتناوب للوحة الاساسية *	SSI EEB
شهادة	FCC, CE

فتحات مداخل بطاقة التوسع	
فتحات بطاقات اكسبرس x8 PCI	3
فتحات PCI Express x16	1
فتحات PCI	1

الظروف البيئية	
مدى درجة حرارة التخزين (من - الى)	-40 - 70 درجة مئوية
مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى)	10 - 35 درجة مئوية
مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H)	20 - 90%

محتوى التغليف	
البرمجيات المرفقة	ASWM2.0

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-MAY-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date